

Adaptador de Video Mini DisplayPort a VGA con audio

ID del Producto: MDP2VGAA



Este singular adaptador Mini DisplayPort™ a VGA está equipado con un puerto integrado de audio que permite la conexión de dispositivos equipados con Mini DisplayPort, como el tablet Microsoft Surface™ Pro 3 o el computador portátil MacBook Air, a una pantalla o un proyector VGA con audio.

Dado que la mayoría de las salas de juntas tienen una configuración diferente, la longitud disponible de cables puede variar. No todos los computadores portátiles tienen puertos Mini DisplayPort (mDP) y de audio situados en el mismo lado, lo cual puede resultar incómodo al hacer presentaciones. También significa que algunos puertos pueden quedar fuera de alcance durante una reunión.

Este práctico adaptador permite situar sus puertos de audio y video en el mismo lado del computador portátil, a fin de facilitar el acceso a los puertos cuando los necesite.

Si el puerto de audio de su dispositivo móvil está dañado o bloqueado por otras conexiones, este práctico adaptador garantiza la disponibilidad de todos los puertos necesarios en cada presentación. Al conectar el audio su computador portátil a través del adaptador, se está preparado para cualquier situación.

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario el suministro de alimentación del adaptador a través del puerto USB de su computador portátil, o a través de un puerto de carga de un ojal USB. Basta con conectar un cable Micro USB del adaptador en el puerto USB, a fin de que el audio esté disponible cuando se haga la presentación.

El adaptador también se puede utilizar para la conexión de su computador portátil o de escritorio a su monitor y altavoces. El adaptador y los cables conectados se pueden dejar ordenadamente en la parte trasera del monitor, para que todos sus dispositivos se puedan colocar de forma organizada.

Este adaptador mDP a VGA es extremadamente portátil, gracias a su diseño compacto y de peso ligero. Es el accesorio ideal para sus dispositivos móviles, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa del computador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultra portátil es ideal en el caso de entornos BYOD (trae tu propio dispositivo).

También permite estar siempre preparado al hacer una presentación con un cliente potencial, ir a dar clases fuera del aula o al viajar para reunirse con un cliente.

El adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, y soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGAA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un monitor o proyector VGA a un dispositivo equipado con Mini DisplayPort, además de proporcionar audio a sus presentaciones de vídeo
- Conecte una pantalla VGA a su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario
- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector VGA que requiera
- Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil o tablet equipado con Mini DisplayPort listo para sus presentaciones

Características

- Agrupe sus puertos VGA y de audio, a fin de que estén accesibles cuando los necesite
- Reemplace un puerto de audio dañado o bloqueado mediante la conexión del audio directamente a través del adaptador
- Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

Hardware

Política de Garantía

3 Years

Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (input)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)
MTBF	1,042,904 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	40%~50%RH (humedad relativa)

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	7.2 in [18.4 cm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [44.4 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
	1 - Cable Micro USB de 0,25m

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.