

Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

N° de produit: MDP2VGAA

Cet adaptateur unique Mini DisplayPort™ vers VGA est équipé d'un port audio intégré qui vous permet de connecter des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort, tels que des appareils Microsoft® Surface™ Pro ou un ordinateur portable MacBook Air, à un écran ou vidéoprojecteur VGA avec audio.

Parce qu'il n'existe pas deux salles de conférences identiques, les câbles qui y sont disponibles n'ont pas tous la même longueur. De plus, les ports Mini DisplayPort (mDP) et audio ne sont pas tous du même côté sur les ordinateurs portables, ce qui peut vous compliquer la vie lorsque vous essayez de donner des présentations. Il peut arriver que certains d'entre eux ne soient tout simplement pas accessibles, lors d'une réunion, par exemple.

Cet adaptateur pratique ramène vos ports vidéo et audio sur le même côté de votre ordinateur portable, afin de les rendre accessibles quand vous en avez besoin.

Si le port audio de votre appareil mobile est abîmé ou bloqué par d'autres branchements, grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours de tous les ports nécessaires à chaque présentation. Et comme il permet à votre ordinateur portable d'avoir du son, vous voilà prêt à toutes les éventualités.

Pour utiliser la fonction audio de l'adaptateur, branchez-le à un port USB de votre ordinateur portable ou à un port de charge d'un œillet USB. Il suffit de connecter un câble Micro USB entre l'adaptateur et le port USB pour disposer du son lors de votre présentation.

Vous pouvez aussi vous servir de cet adaptateur pour brancher votre ordinateur portable ou de bureau à votre écran et à vos haut-parleurs. Placez-le de manière ordonnée au dos de l'écran en même temps que les câbles afin de créer une installation impeccable reliant tous vos périphériques.

Extrêmement portable, cet adaptateur Mini DisplayPort vers VGA se distingue par son format léger et peu encombrant. Voici le compagnon de voyage parfait pour vos appareils mobiles. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport ! Son format ultraportable en fait la solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation à un client potentiel, enseigner à l'extérieur ou visiter votre clientèle.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le modèle MDP2VGAA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez un écran ou un vidéoprojecteur VGA à un périphérique Mini DisplayPort, tout en assurant le volet audio de vos présentations vidéo
- Branchez un écran VGA à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme écran secondaire
- Emportez cet adaptateur lors de vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou vidéoprojecteur VGA
- Emportez votre ordinateur portable ou votre tablette Mini DisplayPort pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence

Spécifications techniques

- Regroupez vos ports VGA et audio pour y accéder plus facilement lorsque vous en avez besoin
- Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en obtenant l'audio directement par l'adaptateur
- Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Oui

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (input)
Prise en charge grand écran	Oui



Spécifications audio	Stéréo 2 voies (3,5 mm)
MTBF	1,042,904 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Micro-B (5 broches)
Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 40%~50%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	7.2 in [18.4 cm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	1.7 in [44 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
Poids du produit	1.6 oz [44.4 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22 cm]



Package Width	0.8 in [20 mm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Poids brut	2.0 oz [58 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
	Câble Micro USB de 25 cm

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

