

Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

ID prodotto: MDP2VGAA



Questo esclusivo adattatore Mini DisplayPort™ a VGA è dotato di una porta audio integrata che consente di collegare i dispositivi con tecnologia Mini DisplayPort, ad esempio un dispositivo Microsoft® Surface™ Pro o un computer laptop MacBook Air, a un display o a un proiettore VGA con funzione audio.

Poiché la maggior parte delle sale riunioni hanno una disposizione diversa, la lunghezza dei cavi disponibile varia in ogni locale. Non tutti i laptop hanno porte Mini DisplayPort (mDP) e audio posizionate sullo stesso lato, ciò può risultare un problema quando si devono eseguire delle presentazioni. Può anche significare che alcune porte potrebbero essere troppo distanti durante una riunione.

Questo pratico adattatore consente di posizionare le porte audio e video sullo stesso lato del laptop assicurando che tutte le porte necessarie siano accessibili al momento del bisogno.

Se la porta audio sul dispositivo mobile è danneggiata o bloccata da altri collegamenti, questo pratico adattatore permette di avere sempre a disposizione tutte le porte necessarie per ogni presentazione. Collegando l'audio al laptop mediante l'adattatore, potete essere preparati per qualsiasi situazione.

Per utilizzare la funzione audio dell'adattatore dovete alimentare l'adattatore mediante una porta USB del laptop oppure utilizzando una porta di ricarica della morsettiere USB. È sufficiente collegare un cavo Micro USB dall'adattatore alla porta USB e l'audio sarà disponibile quando eseguite la presentazione.

L'adattatore può inoltre essere utilizzato per collegare il computer laptop o desktop al monitor e agli altoparlanti. L'adattatore e i cavi collegati possono essere comodamente posizionati sul retro del monitor creando una configurazione ordinata di tutti i dispositivi.

Questo adattatore mDP a VGA è estremamente portatile grazie al design leggero a ingombro ridotto. È

l'accessorio ideale da portare con i dispositivi mobili utilizzati, si ripone facilmente nella borsa del laptop o nel contenitore per il trasporto. Questo design ultraportatile rende l'adattatore perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Consente inoltre di arrivare preparati alla presentazione a un potenziale cliente, alla formazione fuori sede o all'incontro con un cliente quando si è in viaggio.

L'adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt™ e supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un monitor o proiettore VGA a un dispositivo dotato di Mini DisplayPort aggiungendo anche l'audio alle presentazioni video
- Consente di collegare un display VGA a un laptop mDP da utilizzare come monitor secondario
- È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore VGA
- Consente di entrare in sala riunioni con il laptop o il tablet Mini DisplayPort pronti per la presentazione

Caratteristiche

- Consente di raggruppare le porte VGA e audio assicurando che siano tutte accessibili al momento del bisogno
- Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando l'audio direttamente tramite l'adattatore
- Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	Sì

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (input)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)
MTBF	1,042,904 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB micro-B (5 pin)
Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40%~50%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Lunghezza del cavo	7.2 in [18.4 cm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [44.4 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	0.8 in [2.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA
	1 - Cavi Micro USB 0,25 mm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.