

## Adaptador de video Mini DisplayPort a VGA con audio

ID del Producto: MDP2VGAA



Este singular adaptador Mini DisplayPort™ a VGA está equipado con un puerto integrado de audio que permite la conexión de dispositivos equipados con Mini DisplayPort, como los dispositivos Microsoft® Surface™ Pro o una laptop MacBook Air, a una pantalla o un proyector VGA con audio.

Dado que la mayoría de las salas de juntas tienen una configuración diferente, la longitud disponible de cables puede variar. No todos los ordenadores portátiles tienen puertos Mini DisplayPort (mDP) y de audio situados en el mismo lado, lo cual puede resultar incómodo al hacer presentaciones. También significa que algunos puertos pueden quedar fuera de alcance durante una reunión.

Este práctico adaptador permite situar sus puertos de audio y video en el mismo lado de la laptop, a fin de facilitar el acceso a los puertos cuando los necesite.

Si el puerto de audio de su dispositivo móvil está dañado o bloqueado por otras conexiones, este práctico adaptador garantiza la disponibilidad de todos los puertos necesarios en cada presentación. Al conectar el audio su laptop a través del adaptador, se está preparado para cualquier situación.

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario el suministro de alimentación del adaptador a través del puerto USB de su laptop, o a través de un puerto de carga de un ojal USB. Basta con conectar un cable Micro USB del adaptador en el puerto USB, a fin de que el audio esté disponible cuando se haga la presentación.

El adaptador también se puede utilizar para la conexión de su computadora de escritorio o laptop a su monitor y altavoces. El adaptador y los cables conectados se pueden dejar ordenadamente en la parte trasera del monitor, para que todos sus dispositivos se puedan colocar de forma organizada.

Este adaptador mDP a VGA es extremadamente portátil, gracias a su diseño compacto y de peso ligero. Es el accesorio ideal para sus dispositivos móviles, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa de la laptop o en cualquier otra bolsa. Su diseño ultra portátil es ideal en el caso de entornos BYOD (trae tu propio dispositivo).

También permite estar siempre preparado al hacer una presentación con un cliente potencial, ir a dar clases fuera del salón o al viajar para reunirse con un cliente.

El adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, y soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGAA está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conecte un monitor o proyector VGA a un dispositivo equipado con Mini DisplayPort, además de proporcionar audio a sus presentaciones de video
- Conecte una pantalla VGA a su laptop equipada con Mini DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario
- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector VGA que requiera
- Entre en cualquier sala de juntas con su laptop o tablet equipada con Mini DisplayPort listo para sus presentaciones

### Características

- Agrupe sus puertos VGA y de audio, a fin de que estén accesibles cuando los necesite
- Reemplace un puerto de audio dañado o bloqueado mediante la conexión del audio directamente a través del adaptador
- Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

---

#### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V VGA

Soporte de Audio Sí

---

#### Rendimiento

Resolución Analógica  
Máxima 1920x1200 / 1080p (output)

Resolución Digital  
Máxima 1920x1200 / 1080p (input)

Pantalla Plana  
Soportada Sí

Especificaciones de  
Audio Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)

MTBF 1,042,904 horas

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de  
Conector(es) USB Micro B (5 pines)

Conector A Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente  
Incluido Alimentado por USB

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humedad 40%~50%RH (humedad relativa)

---

#### Características Físicas

Color Negro



Longitud del Cable	7.2 in [18.4 cm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [44 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	1.6 oz [44.4 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	0.8 in [20 mm]
Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58 g]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador Mini DisplayPort a VGA
	Cable Micro USB de 0.25m

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

