

Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Produkt ID: MDP2VGAAMM3M



Nu kan du organisera din arbetsyta med mindre stök än någonsin.

Denna unika Mini DisplayPort™ till VGA-kabeladapter på 3 m har en inbyggd audioport, vilket låter dig ansluta en VGA-skärm samt högtalare till din Mini DisplayPort-utrustade (mDP) stationära eller bärbara dator (som till exempel någon Microsoft® Surface™ Pro-enhet) som stöder mDP.

Slipp sladdhävror på skrivbordet. Med den inbyggda audioporten behöver du inte längre en separat audiokabel från din skärm eller dina högtalare direkt till din stationära eller bärbara dator. Koppla helt enkelt audiokabeln från högtalarna till kabeladaptern för en enkel och städad lösning.

För att använda adapterns audiofunktion behöver den strömförsees genom USB. Anslut helt enkelt en Micro USB-kabel till adaptern från datorn, skärmen eller USB-kabelhålet för att ge tillräckligt med ström.

Adaptern garanterar att du alltid har alla anslutningar du behöver. Om audioporten på din dator är skadad eller blockerad ser denna kabeladapter till att du fortfarande har ljud tillgängligt för att se på videopresentationer, lyssna på musik medan du arbetar eller chatta med dina kollegor över Skype™.

Kabeladaptern är kompatibel med Intel® Thunderbolt™, vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt™ I/O-port, och stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2VGAAMM3M täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut dina högtalare och en VGA-skärm till din Mini DisplayPort-utrustade dator med kablarna gömda och ur vägen
- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m

Funktioner

- Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen
- Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom adaptern
- Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videouplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Ja

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Micro-B (5-stifts)
Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)



3.5 mm minijack (3-polig)

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet	40%~50%RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3 m]
Produktbredd	1.6 in [39.7 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16.5 mm]
Produktvikt	5.2 oz [146 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [168 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort till VGA-kabeladapter på 3 m med audio 0,5 m Micro USB-kabel
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

