

Cable de 3m de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

ID del Producto: MDP2VGAMM10B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (3 metros), modelo MDP2VGAMM10B, permite que un dispositivo (Mac®, Ultrabook™ o cualquier Microsoft® Surface™ Pro equipado con mDP) equipado con Mini DisplayPort se conecte directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que su ordenador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











Aplicaciones

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con



DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

- CABLE DE MINI DISPLAYPORT A VGA: Conecta una pantalla/monitor/proyector VGA compatible con 1920x1200 y 1080p a 60 Hz DPCP y HDCP 1.4 EDID y DDC pass-through garantizan la compatibilidad entre fuente y pantalla
- COMPATIBILIDAD CON HOSTS: Compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini ITX, Intel NUC y bases de conexión
- CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector, reduciendo el desorden y proporcionando una instalación ordenada en la oficina o la sala de juntas
- AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo | Admite cable de bloqueo de tornillo VGA para evitar desconexiones accidentales
- FÁCIL DE USAR: El cable funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBook TB1/TB2

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832
Longitud Máxima del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Dogolysián Digital	1920x1200 / 1080p (Input)
	Active or Passive Adapter Entrada A/V Salida A/V Soporte de Audio ID del Conjunto de Chips Longitud Máxima del Cable Resolución Analógica





Especificaciones de

Audio

VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 horas

Conector(es)

Conector A Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto 36.0 in [91.5 cm]

Ancho del Producto 1.6 in [4 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 5.1 oz [144 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.0 in [15.3 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del 5.7 oz [162.0 g]

Envío

Contenido de la



Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

st La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.