

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m - mDP a VGA 1920x1200 -Nero

ID prodotto: MDP2VGAMM10B

Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA da 3 m, codice prodotto MDP2VGAMM10B, consente di collegare direttamente un dispositivo con tecnologia Mini DisplayPort (Mac®, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore VGA senza bisogno di ulteriori adattatori o cavi, una soluzione conveniente per utilizzare un computer Mini DisplayPort con un monitor o un proiettore VGA.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

MDP2VGAMM10B è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Installazione Plug-and-Play
- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA

Hardware

Norme di garanzia 3 Years

Active or Passive Adapter Attivo

Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	10.0 ft [3.0 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	10.0 ft [3.0 m]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.5 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]



Peso prodotto	5.1 oz [144 g]
---------------	----------------

Informazioni
confezione

Package Length	9.4 in [24 cm]
----------------	----------------

Package Width	6.3 in [16 cm]
---------------	----------------

Package Height	0.8 in [20 mm]
----------------	----------------

Peso spedizione (confezione)	5.3 oz [150 g]
---------------------------------	----------------

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
-----------------------------	----------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

