

## Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m

Product ID: MDP2VGAMM10W



Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM10W de 3 mètres vous permet de connecter directement votre appareil doté d'un port Mini DisplayPort (Mac®, Ultrabook™ ou tout autre appareil Microsoft® Surface™ Pro compatible Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, le tout sans adaptateur ni câble supplémentaire. Il s'agit d'une solution économique rendant votre ordinateur Mini DisplayPort compatible avec un écran ou vidéoprojecteur VGA. Ce câble présente un design blanc élégant, parfaitement adapté à la connexion d'ordinateurs Mac®.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble MDP2VGAMM10W bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle
- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

### Features

- Convertisseurs Mini DisplayPort actifs vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	VGA
	Prise en charge audio	No
	ID du chipset	Analogix - 9832
Performance	Longueur max. de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output) 1920x1200 / 1080p (Input)
	Résolutions numériques max.	VGA - No Audio Support
	Spécifications audio	
Connecteur(s)	Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connecteur B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques	Couleur	White
	Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Longueur du produit	36.0 in [9.2 cm]
	Largeur du produit	1.3 in [34 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Poids du produit	5.4 oz [153 g]
Informations	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

d'emballage

Package Width	7.9 in [2 cm]
Package Height	0.9 in [23 mm]
Poids brut	5.3 oz [150 g]

---

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
-------------------	-----------------------	--

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

