

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 3 m - mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2VGAMM10W



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA da 3 m, codice prodotto MDP2VGAMM10W, consente di collegare direttamente un dispositivo con tecnologia Mini DisplayPort (Mac®, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP) a un monitor o a un proiettore VGA senza bisogno di ulteriori adattatori o cavi, una soluzione conveniente per utilizzare un computer Mini DisplayPort con un monitor o un proiettore VGA. Il cavo vanta un elegante design di colore bianco, perfetto per il collegamento ai computer Mac®.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	10.0 ft [3.0 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------	-----------------------------

d'esercizio	
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.5 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	5.4 oz [153 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [23 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.3 lb [0.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.