

3 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP-naar-VGA
1920x1200 - wit

Productcode: MDP2VGAMM10W



Met de MDP2VGAMM10W 3 m lange, actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikt apparaat (desktop pc, Mac®, laptop, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder extra adapters of kabels - een voordelige oplossing waardoor u uw Mini DisplayPort-computer samen met een VGA-scherm of -projector kunt gebruiken. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De MDP2VGAMM10W wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC,

laptop, Mac, Ultrabook)

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

Prominence

Garantiebeleid	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 10ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable - Active mDP to VGA

Hardware

Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - 9832

Prestaties

Maximale kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
-------------	-----------------------------



Connector B VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	36.0 in [91.5 cm]
Breedte product	1.3 in [34 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	5.4 oz [153 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.9 in [23 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

