

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m - mDP a VGA 1920x1200 - Nero

ID prodotto: MDP2VGAMM15B



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m MDP2VGAMM15B consente di collegare il desktop o laptop dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA a distanze maggiori rispetto alle distanze supportate dai cavi di lunghezza standard risparmiando al contempo le spese per adattatori aggiuntivi. This Mini DisplayPort adapter is the perfect accessory for any of your MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro devices with mDP.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità











Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un



dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.4
	Uscita AV	VGA
	Audio	No
	ID chipset	Analogix - 9832
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	15.0 ft [4.6 m]
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
	Specifiche audio	VGA - No Audio Support
	MTBF	1,449,804 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale



Temperatura d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità

40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza del cavo 15.0 ft [4.6 m]

Lunghezza prodotto 15.0 ft [4.6 m]

Larghezza prodotto 1.6 in [4.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 3.1 oz [88.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione (confezione)

6.2 oz [175.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.