

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m - mDP a VGA 1920x1200  
- Nero

ID prodotto: MDP2VGAMM15B



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m MDP2VGAMM15B consente di collegare il desktop o laptop dotato di Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore VGA a distanze maggiori rispetto alle distanze supportate dai cavi di lunghezza standard risparmiando al contempo le spese per adattatori aggiuntivi. This Mini DisplayPort adapter is the perfect accessory for any of your MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro devices with mDP.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

MDP2VGAMM15B è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

## Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

---

### Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 15ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable - Active mDP to VGA

---

### Hardware

Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.4
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

---

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	15.0 ft [4.6 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 ore

---

### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
--------------	---------------------------



Connettore B                      VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	15.0 ft [4.6 m]
Lunghezza prodotto	15.0 ft [4.6 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	3.1 oz [88 g]

Informazioni confezione

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.2 oz [175 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
--------------------------	--

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

