

4,5 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – mDP naar VGA  
1920x1200 - zwart

Productcode: MDP2VGAMM15B



Met de MDP2VGAMM15B actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector op een grotere afstand dan een kabel van standaardlengte, waardoor u de kosten van extra adapters bespaart.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De MDP2VGAMM15B wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

## Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie
- Plug & play-installatie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

---

### Prominence

Garantiebeleid	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 15ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable - Active mDP to VGA

---

### Hardware

Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.4
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - 9832

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 uren

---

### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
-------------	-----------------------------

Connector B VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
Breedte product	1.6 in [40 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	3.1 oz [88 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 oz [175 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

