

15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - Black

Produkt ID: MDP2VGAMM15B

Den MDP2VGAMM15B aktiva Mini DisplayPort till VGA-konverteringskabeln gör att du kan ansluta din Mini DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en VGA-skärm eller -projektor på längre avstånd än en kabel med standardlängd, medan du sparar kostnaderna för ytterligare adaptrar. Mini DisplayPort-adaptren är det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Kabeladaptren är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till VGA utan att förlora videokvalitet.

MDP2VGAMM15B täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Use your VGA monitor as a secondary display, connected to a Mini DisplayPort output
- Connect a Mini DisplayPort computer to a VGA projector for presentations or meetings in a boardroom or auditorium setting
- Connect your existing VGA display device (monitor, projector) to a DisplayPort output device (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Funktioner

- Active Mini DisplayPort to VGA conversion
- Plug-and-Play Installation
- Compatible with Intel® Thunderbolt™ devices that are capable of outputting a DisplayPort signal
- Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv

AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.4
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Chipset-ID	Analogix - 9832

Prestanda

Maximal kabellängd	15.0 ft [4.6 m]
Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p (Input)
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,449,804 timmar

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40%-85%RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktlängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.1 oz [88 g]



Förpackning

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.2 oz [175 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable
-----------------	---------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

