

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 4,5 m - mDP a VGA 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2VGAMM15W



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGAMM15W, consente di collegare direttamente un computer desktop o laptop con tecnologia Mini DisplayPort a un monitor o a un proiettore VGA a una distanza maggiore rispetto a quella supportata da un cavo di lunghezza standard, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi. Il cavo vanta un elegante design di colore bianco, perfetto per il collegamento ai computer Mac®. È inoltre l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)
- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	15.0 ft [4.6 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	15.0 ft [4.6 m]
Lunghezza prodotto	15.0 ft [4.6 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	8.3 oz [234 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [16.1 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [236.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.