

15 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Produkt ID: MDP2VGAMM15W



Den MDP2VGAMM15W aktiva Mini DisplayPort till VGA-konverteringskabeln gör att du kan ansluta din Mini DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en VGA-skärm eller -projektor på längre avstånd än en kabel med standardlängd, medan du sparar kostnaderna för ytterligare adaptrar. Kabeln har en elegant vit design som passar perfekt för anslutning av Mac®-datorer. Den är också det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till VGA utan att förlora videokvalitet.

MDP2VGAMM15W täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Connect your existing VGA display device (monitor, projector) to a DisplayPort output device (PC, laptop, Mac, Ultrabook)
- Use your VGA monitor as a secondary display, connected to a Mini DisplayPort output
- Connect a Mini DisplayPort computer to a VGA projector for presentations or meetings in a boardroom or auditorium setting

Funktioner

- Active Mini DisplayPort to VGA conversion
- Plug-and-Play Installation
- Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p
- Compatible with Intel® Thunderbolt™ devices that are capable of outputting a DisplayPort signal

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Chipset-ID	Analogix - 9832

Prestanda

Maximal kabellängd	15.0 ft [4.6 m]
Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p (Input)
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40%-85%RH

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktlängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktbredd	1.3 in [34 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	8.3 oz [234 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.6 oz [243 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable
-----------------	---------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

