

Cable de 91cm de Video Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Negro

ID del Producto: MDP2VGAMM3B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo, modelo MDP2VGAMM3B, permite conectar un computador de escritorio o portátil equipado con Mini DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del video.

El adaptador MDP2VGAMM3B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

- **CABLE DE MINI DISPLAYPORT A VGA:** El adaptador de video Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) conecta una pantalla o un proyector VGA compatible con 1920x1200 y 1080p a 60Hz. El paso de EDID y DDC garantiza la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Compatible con fuentes mDP/mDP++, como los MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadores de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Tiene un diseño delgado y flexible con un chip adaptador de video integrado en el conector VGA, lo que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el dongle adaptador de mDP a VGA. Su diseño compacto lo hace ideal para viajar a la oficina o a casa | Cable de 91cm
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.6 in [93.0 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.6 oz [72.6 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [88.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a VGA

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.