Câble mini DisplayPort vers VGA - Câble/Cordon Adaptateur Convertisseur d'Écran Mini DisplayPort (mini Display/mini DP/mDP) vers VGA de 91 cm - 1920 x 1200 - Noir

Nº de produit: MDP2VGAMM3B

Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM3B vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un port Mini DisplayPort directement à un écran ou vidéoprojecteur VGA à proximité, vous épargnant ainsi le coût d'adaptateurs supplémentaires tout en éliminant l'excès de câble. Cet adaptateur est l'accessoire idéal pour tous vos appareils Microsoft® Surface™ Pro ou MacBook® compatibles Mini DP.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort

• Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

• Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort

(PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

Spécifications techniques

• CÂBLE MINI DISPLAYPORT VGA : le câble mDP 1.2 (HBR2) de 0,9m vers VGA permet de connecter un écran/projecteur VGA prenant en charge 1920x1200/1080p à 60Hz ; DPCP et HDCP 1.4 | EDID et DDC pass-through assurent la compatibilité entre la source et l'écran

• COMPATIBILITÉ DE L'HÔTE : le convertisseur numérique-analogique actif prend en charge les sources mDP/mDP++, les MacBooks TB1/2, MacBook Air/Mac Mini/Microsoft Surface Pro 1-6/PC fixe (FirePro/Quadro)/portables/ordinateurs mini itx, Intel NUC et docks

• CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ : L'adaptateur mDP vers VGA a un design fin/flexible avec une puce d'adaptation vidéo intégrée au connecteur VGA, ce qui réduit l'encombrement et permet une installation ordonnée au bureau/salle de conférence/home office

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ : connectez un écran/projecteur VGA ou ajoutez un 2ème écran à votre poste de travail à l'aide de cet adaptateur mDP à VGA | Prend en charge le câble à vis VGA pour éviter toute déconnexion accidentelle | Connecteurs plaqués or

• FACILE À UTILISER : Sans logiciel/pilote requis, le convertisseur Mini DP vers VGA fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, compatible avec les appareils Mini DP comme les PC Microsoft Surface ou les MacBook TB1/TB2

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	VGA
	Prise en charge audio	Non
	ID du chipset	Analogix - 9832
Performance		
	Longueur max. de câble	3.0 ft [0.9 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)

	Spécifications audio	VGA - No Audio Support
	MTBF	1,449,804 heures
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
	Longueur du produit	36.6 in [93.0 cm]
	Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	2.6 oz [72.6 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.2 in [13.1 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Poids brut	3.1 oz [88.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers VGA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis