

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm - mDP a VGA 1920x1200
- Nero

ID prodotto: MDP2VGAMM3B



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGAMM3B, consente di collegare direttamente un computer desktop o laptop con tecnologia Mini DisplayPort a un monitor o a un proiettore VGA vicino, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi e senza il disordine creato da cavi in eccesso. L'adattatore è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro o MacBook® con tecnologia mDP.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

MDP2VGAMM3B è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium
- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	36.0 in [91.5 cm]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------------------	-----------------------------



Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	36.0 in [91.5 cm]
Lunghezza prodotto	36.6 in [93 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [72.6 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore Mini DisplayPort® a VGA
--------------------------	------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

