

1m Mini DisplayPort naar VGA Kabel, Active Mini DP naar VGA Adapter Kabel, 1080p Video, mDP 1.2 of Thunderbolt 1/2 Mac/PC naar VGA Monitor/Display, Converter Kabel

Productcode: MDP2VGAMM3B



Met de MDP2VGAMM3B actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een nabijgelegen VGA-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC,

laptop, Mac, Ultrabook)

Eigenschappen

- **MINI DISPLAYPORT NAAR VGA-KABEL:** 0,9 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) naar VGA-kabel voor aansluiting van een VGA-display/monitor/projector. Ondersteunt 1920x1200 & 1080p bij 60 Hz; DPCP & HDCP 1.4 | EDID & DDC voor compatibiliteit tussen bron en beeldscherm
- **HOST COMPATIBILITEIT:** Actieve digitaal naar analoog converter ondersteunt mDP/mDP++ bron inclusief TB 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **GEÏNTEGREERDE DISPLAYKABEL:** De Mini DisplayPort naar VGA-adapterkabel heeft een slank en flexibel ontwerp met ingebouwde videoadapterchip in de connector wat rommel vermindert en zorgt voor een nette installatie in kantoor, directiekamer of thuishkantoor
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Sluit een VGA-monitor/projector of een tweede beeldscherm aan uw workstation dank zij deze mDP naar VGA display adapterkabel | Ondersteunt VGA-schroefvergrendeling om onbedoeld loskoppelen te voorkomen | Vergulde connectors
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Zonder software of drivers werkt het Mini DP naar VGA converter kabel met elk OS inclusief Windows, Ubuntu en macOS; Compatibel met MiniDP apparaten zoals Microsoft Surface PCs of TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - 9832

Prestaties

Maximale kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)

Audiospecificaties		VGA - No Audio Support
MTBF		1,449,804 uren
Connector(en)		
	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
	Lengte product	36.6 in [93.0 cm]
	Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	2.6 oz [72.6 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.2 in [13.1 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [88.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort® naar VGA adapter

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.