

Konverteraradapterkabel Mini DisplayPort till VGA p 91 cm - mDP till VGA 1920x1200 - Svart

Product ID: MDP2VGAMM3B

Den MDP2VGAMM3B aktiva Mini DisplayPort till VGA-konverteringskabeln gr att du kan ansluta din Mini DisplayPort-utrustade stationra eller brbara dator direkt till en nrliggande VGA-skrm eller -projektor s att du slipper sladdhvor och extra adaptrar. Adaptern r det perfekta tillbehret fr alla dina Microsoft Surface Pro- och MacBook-enheter som stder mDP.

Kabeladaptern r kompatibel med Intel Thunderbolt vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort ver Thunderbolt I/O-port. Eftersom konverterarkabeln stder videoupplsningar p upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videoklla till VGA utan att frlora videokvalitet.

MDP2VGAMM3B tcks av StarTech.coms 3-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anvnd VGA-bildskrmn som en andra bildskrm, ansluten till en Mini DisplayPort-utngnsport
- Anslut en Mini DisplayPort-dator till en VGA-projektor fr presentationer eller mten i styrelserum eller auditorium
- Anslut din befintliga VGA-visningsenhet (skrm, projektor) till en DisplayPort-utenhet (PC, brbar dator, Mac, Ultrabook)

Features

- Aktiv konvertering frn Mini DisplayPort till VGA
- Plug-and-play-installation
- Stdjer upplsningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplsningar upp till 1080p
- Kompatibel med Intel Thunderbolt-enheter som kan snda en DisplayPort-signal

Hrdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-ingng	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-utgng	VGA
	Audio	No
	Chipset-ID	Analogix - 9832
Prestanda	Maximal kabellngd	36.0 in [9.2 cm]
	Maximal analog upplsning	1920x1200 / 1080p (Output)
	Maximal digital upplsning	1920x1200/1080p (inmatning)

	Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1,449,804 timmar
Kontakt(er)	Connector A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connector B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Milj	Drifttemperatur	0C to 60C (32F to 140F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 70C (14F to 158F)
	Luftfuktighet	40%-85%RH
Utseende	Frg	Black
	Kabellngd	36.0 in [9.2 cm]
	Produktlngd	36.6 in [9.3 cm]
	Produktbredd	1.3 in [34 mm]
	Produktljd	0.6 in [15 mm]
	Produktvikt	2.6 oz [72.55 g]
Frpackning	Package Length	8.8 in [2.2 cm]
	Package Width	7.8 in [2.0 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	3.2 oz [90 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	Adapter fr anslutning mellan mini DisplayPort och VGA

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

