

Cable de 91cm de Vídeo Adaptador Conversor Activo Mini DisplayPort a VGA - 1080p - Blanco

ID del Producto: MDP2VGAMM3W



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo, modelo MDP2VGAMM3W, permite conectar su ordenador de sobremesa o portátil equipado con Mini DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo de demasiados cables. El conversor tiene un elegante diseño de color blanco, adecuado para la conexión con equipos Mac®. También es el accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador MDP2VGAMM3W está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con

DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

- Conversión activa de Mini DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
USB 3.0 Pass Through	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Blanco
Longitud del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Longitud del Producto	36.6 in [93 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [78 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [18 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

