

Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm

N° de produit: MDP2VGAMM3W



Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM3W vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un port Mini DisplayPort directement à un écran ou vidéoprojecteur VGA à proximité, vous épargnant ainsi le coût d'adaptateurs supplémentaires tout en éliminant l'excès de câble. Ce convertisseur présente un design blanc élégant, parfaitement adapté à la connexion d'ordinateurs Mac®. Il s'agit également de l'accessoire idéal pour n'importe quel appareil Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble MDP2VGAMM3W bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle
- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort

(PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

Spécifications techniques

- Convertisseurs Mini DisplayPort actifs vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
USB Pass-Through	Non
ID du chipset	Analogix - 9832

Performance

Longueur max. de câble	36.0 in [91.5 cm]
Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	36.0 in [91.5 cm]
Longueur du produit	36.6 in [93 cm]
Largeur du produit	1.3 in [34 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	2.8 oz [78 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [18 mm]
Poids brut	3.1 oz [88 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

