

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a VGA da 91 cm - mDP a VGA 1920x1200  
- Bianco

ID prodotto: MDP2VGAMM3W



Il cavo convertitore attivo Mini DisplayPort a VGA, codice prodotto MDP2VGAMM3W, consente di collegare direttamente un computer desktop o laptop con tecnologia Mini DisplayPort a un monitor o a un proiettore VGA vicino, con conseguente risparmio dei costi per l'acquisto di adattatori aggiuntivi e senza il disordine creato da cavi in eccesso. Il convertitore vanta un elegante design di colore bianco, perfetto per il collegamento ai computer Mac®. È inoltre l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

Il cavo adattatore è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita Mini DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

## Caratteristiche

- Conversione attiva Mini DisplayPort a VGA
- Installazione Plug-and-Play
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
Pass-through USB	No
ID chipset	Analogix - 9832

---

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	3.0 ft [0.9 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (Input)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

## Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.6 in [93 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.8 oz [78 g]

## Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [18 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]

## Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore Mini DisplayPort a VGA
--------------------------	--

## Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.