

## 3 ft Mini DisplayPort to VGA Adapter Converter Cable – mDP to VGA 1920x1200 - White

Produkt ID: MDP2VGAMM3W



Den MDP2VGAMM3W aktiva Mini DisplayPort till VGA-konverteringskabeln gör att du kan ansluta din Mini DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en närliggande VGA-skärm eller -projektor så att du slipper sladdhärvor och extra adaptrar. Omvandlaren har en elegant vit design som passar perfekt för anslutning av Mac®-datorer. Den är också det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Kabeladaptorn är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till VGA utan att förlora videokvalitet.

MDP2VGAMM3W täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Use your VGA monitor as a secondary display, connected to a Mini DisplayPort output
- Connect a Mini DisplayPort computer to a VGA projector for presentations or meetings in a boardroom or auditorium setting
- Connect your existing VGA display device (monitor, projector) to a DisplayPort output device (PC, laptop, Mac, Ultrabook)

## Funktioner

- Active Mini DisplayPort to VGA conversion
- Plug-and-Play Installation
- Supports resolutions up to 1920x1200 (WUXGA) and HDTV resolutions up to 1080p
- Compatible with Intel® Thunderbolt™ devices that are capable of outputting a DisplayPort signal

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
USB-passthrough	Nej
Chipset-ID	Analogix - 9832

---

### Prestanda

Maximal kabellängd	36.0 in [91.5 cm]
Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p (Input)
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

---

### Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



	Luftfuktighet	40%-85%RH
<hr/>		
Utseende		
	Färg	Vit
	Kabellängd	36.0 in [91.5 cm]
	Produktlängd	36.6 in [93 cm]
	Produktbredd	1.3 in [34 mm]
	Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
	Produktvikt	2.8 oz [78 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [88 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	Mini DisplayPort to VGA Adapter Cable
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

