

Cable 1,8m Mini DisplayPort a VGA - Cable Adaptador Activo Mini DP a VGA - 1080p - mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor VGA - Cable Convertidor

ID del Producto: MDP2VGAMM6B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (1,8 metro), modelo MDP2VGAMM6B, permite que un dispositivo (PC de escritorio, Mac®, PC portátil, Ultrabook™, etc.) equipado con Mini DisplayPort se conecte directamente a un monitor o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que un computador con Mini DisplayPort funcione con un monitor o proyector VGA.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del video.

El adaptador MDP2VGAMM6B está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

- **CABLE DE MINI DISPLAYPORT A VGA:** Conecta una pantalla/monitor/proyector VGA que soporta 1920x1200 y 1080p a 60Hz. DPCP y HDCP 1.4 | EDID y DDC pass-through aseguran la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Es compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadores de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Tiene un diseño delgado y flexible con un chip adaptador de video integrado en el conector VGA, lo que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el dongle adaptador de mDP a VGA. Su diseño compacto lo hace ideal para viajar a la oficina o a casa | Cable de 1,8m
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)

Especificaciones de Audio VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 horas

Conector(es)

Conector A Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 1.5 in [37.0 mm]

Altura del Producto 0.7 in [19.0 mm]

Peso del Producto 3.6 oz [101.3 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.7 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123.0 g]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

