

Cable 1.8m Mini DisplayPort a VGA - Cable Adaptador Activo Mini DP a VGA - 1080p - mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor VGA - Cable Convertidor

ID del Producto: MDP2VGAMM6B



El cable conversor Mini DisplayPort a VGA activo (1.8m), modelo MDP2VGAMM6B, permite que su dispositivo (como dispositivos Macbook® o cualquier Microsoft® Surface™ Pro equipados con mDP) se conecte directamente a una pantalla o proyector VGA sin necesidad de cables o adaptadores adicionales: una económica solución para que su computadora con Mini DisplayPort funcione con una pantalla o proyector VGA.

Este cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable convertidor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad de la imagen.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con

DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

- **CABLE DE MINI DISPLAYPORT A VGA:** Conecta una pantalla/monitor/proyector VGA que soporta 1920x1200 y 1080p a 60Hz. DPCP y HDCP 1.4 | EDID y DDC pass-through aseguran la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Es compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Tiene un diseño delgado y flexible con un chip adaptador de video integrado en el conector VGA, lo que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el dongle adaptador de mDP a VGA. Su diseño compacto lo hace ideal para viajar a la oficina o a casa | Cable de 1.8m
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital	1920x1200 / 1080p (Input)

Máxima	
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.8 oz [109.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [119.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.