

1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-VGA-adapterconvertekabel – mDP naar VGA
1920x1200 - zwart

Productcode: MDP2VGAMM6B



Met de MDP2VGAMM6B 1,8 m lange, actieve Mini DisplayPort-naar-VGA-convertekabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikt apparaat (desktop pc, Mac®, laptop, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder extra adapters of kabels - een voordelige oplossing waardoor u uw Mini DisplayPort-computer samen met een VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de convertekabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium
- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (PC,

laptop, Mac, Ultrabook)

Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar VGA conversie
- Plug & play-installatie
- GEÏNTEGREERDE BEELDSCHERMKABEL: Mini DisplayPort naar VGA kabel adapter is slank en flexibel met een videoadapter chip geïntegreerd in de VGA connector voor minder kabelwarboel en een nette installatie op kantoor, in een vergaderruimte of in een thuishkantoor
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to VGA converter cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - 9832

Prestaties

Maximale kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 uren

Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	3.8 oz [109.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.7 in [22.2 cm]
	Package Width	7.8 in [19.7 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [119.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel
Garantiebepalingen	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.