

Mini DisplayPort till VGA-kabel på 2 m - Aktiv Mini DP till VGA-adapterkabel - 1080p video - mDP 1.2 eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till VGA-skärm/projektor - Konverteringskabel

Produkt ID: MDP2VGAMM6B



Den MDP2VGAMM6B aktiva Mini DisplayPort till VGA-konverteringskabeln på 1,8 m gör det möjligt att ansluta din Mini DisplayPort-utrustade enhet (som t.ex. en Macbook® eller någon Microsoft® Surface™ Pro-enhet med mDP) direkt till en VGA-skärm eller -projektor utan extra adapterar eller kablar - en kostnadseffektiv lösning för att få din Mini DisplayPort-dator att fungera med en VGA-skärm eller-projektor.

Kabeladaptern är kompatibel med Intel® Thunderbolt™ vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till VGA utan att förlora videokvalitet.

MDP2VGAMM6B täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm, ansluten till en Mini DisplayPort-utgångsport
- Anslut en Mini DisplayPort-dator till en VGA-projektor för presentationer eller möten i styrelserum eller auditorium
- Anslut din befintliga VGA-visningsenhet (skärm, projektor) till en DisplayPort-utenhet (PC, bärbar dator, Mac, Ultrabook)

## Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TILL VGA-KABEL:** Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) till VGA-kabel på 1,8 m ansluter en VGA-skärm/projektor med stöd för 1920x1200 och 1080p vid 60 Hz; DPCP och HDCP 1.4 | EDID och DDC Pass-through som säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Aktiv digital till analog konverterare som stöder mDP/mDP++-källor inklusive MacBooks med Thunderbolt 1 och 2, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och dockningsstationer
- **INTEGRERAD DISPLAYKABEL:** Mini DisplayPort till VGA-adapterkabel har en tunn och flexibel utformning med adapterchip inbyggt i VGA-kontakten vilket minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, styrelserummet eller hemmakontoret
- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Anslut en VGA-bildskärm eller -projektor, eller lägg till en andra skärm till din arbetsstation med hjälp av denna mDP till VGA-skärmadapterkabel | Stöder VGA-skruvlåskabel för att förhindra oavsiktlig frånkoppling | Guldpläterade kontakter
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till VGA-konverteringskabel som fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; Kompatibel med MiniDP-enheter såsom Microsoft Surface-datorer eller TB1/TB2 MacBooks

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Chipset-ID	Analogix - 9832

---

### Prestanda

Maximal kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p (inmatning)



Audio-specifikationer VGA - No Audio Support

Medeltid mellan fel (MTBF) 1,449,804 timmar

---

Kontakt(er)

Connector A Mini-DisplayPort (20-stifts)

Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

---

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 6.0 ft [1.8 m]

Produktlängd 6.0 ft [1.8 m]

Produktbredd 1.5 in [37.0 mm]

Produkt höjd 0.7 in [19.0 mm]

Produktvikt 3.6 oz [101.3 g]

---

Förpackning

Package Length 8.7 in [22.2 cm]

Package Width 7.8 in [19.7 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.3 oz [123.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet Kabeladapter för Mini DisplayPort till VGA

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.