

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

ID prodotto: MDP2VGDVHD



Questo adattatore da viaggio consente di collegare il vostro Ultrabook™ o computer portatile dotato di mDP a qualsiasi schermo VGA o HDMI®.

Supportato da test rigorosi che ne garantiscono la compatibilità, l'adattatore mini DisplayPort 3 in 1 è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

Perché portare con sé vari adattatori se ne serve solo uno? Aniché tenere a portata di mano tre diversi adattatori, l'adattatore da viaggio mDP offre uscite VGA, DVI e HDMI, permettendo così il collegamento dall'uscita mDP del laptop a qualsiasi moderno display di aule e sale riunioni: una perfetta soluzione plug-and-play per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in HDMI, VGA o DVI senza rinunciare alla qualità delle immagini.

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie all'ingombro ridotto e al design leggero. Il comodo design assicura che l'adattatore sia portatile come un laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di una valigetta ed elimina la necessità di portare con sé più adattatori. Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, consentendo di fare un'ottima prima impressione senza l'imbarazzo di dover rovistare nella propria borsa alla ricerca del connettore giusto.

Il convertitore 3-in-1 è compatibile con la porta Intel Thunderbolt del computer ed è facile da installare poiché non richiede driver o software.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
- Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

- **ADATTATORE DISPLAY 3 IN 1:** collega una sorgente Mini DisplayPort a qualsiasi display con un unico adattatore; supporta mDP a HDMI, DVI o VGA (solo un'uscita attiva alla volta) e audio surround a 7.1 canali tramite HDMI per configurazioni AV ad alta fedeltà
- **RISOLUZIONI VIDEO:** Questo adattatore video da viaggio supporta fino a 4K a 30 Hz tramite uscita HDMI e fino a 1920x1200/1080p tramite uscite DVI e VGA; progettato per implementazioni versatili in ambienti di visualizzazione sia moderni che tradizionali
- **PLUG-AND-PLAY:** adattatore indipendente dal sistema operativo che non richiede driver o software, ideale per implementazioni rapide su sistemi Windows, macOS e Linux senza costi IT aggiuntivi
- **DESIGN ADATTO AI VIAGGI:** questo adattatore A/V presenta un design leggero e compatto che si inserisce facilmente nelle borse per laptop o nei kit portatili di tecnici e professionisti IT; ideale per configurazioni mobili e workstation desktop permanenti
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Design unidirezionale (converte solo da una sorgente Mini-DisplayPort a un monitor HDMI/DVI/VGA); porte passive HDMI/DVI; porta attiva VGA; lunghezza cavo 15 cm; colore: nero

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA

Audio Sì

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video) HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se Ifsi eseguono collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite. La porta HDMI è una porta di tipo passivo. La porta DVI-D è una porta di tipo passivo. La porta VGA è una porta di tipo attivo. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	10~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]
Lunghezza prodotto	10.6 in [27.0 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.0 oz [57.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [66.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
	1 - Guida per l'installazione

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

