

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Produkt ID: MDP2VGDVHD

Med denna reseadapter kan du ansluta din mDP-kapabla Ultrabook™ eller bärbara dator till en VGA- eller HDMI®-skärm.

3-i-1 Mini DisplayPort-adaptern har testats ordentligt för att garantera kompatibilitet och är det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro-enheter som är utrustade med mDP.

Varför ta med sig flera adaptrar när man bara behöver en? Istället för att ha tre olika adaptrar till hands har mDP reseadapter VGA-, DVI- och HDMI-utgångar så att du kan ansluta från din bärbara dators mDP-utgång till en modern skärm i styrelserummet eller klassrummet - en idealisk plug-and-play-lösning för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Eftersom konverteraren stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom konvertera en Mini DisplayPort-videokälla till HDMI, VGA eller DVI utan att offra videokvalitet.

A/V-reseadaptern maximerar bärbarheten med sin lilla storlek och lätta design. Den behändiga designen gör adaptern lika portabel som din bärbara dator då den passar i din datorväska och gör att du inte behöver ha med dig mer än en adapter. Med denna adapter kan du bokstavligen komma in i vilket styrelserum som helst redo att ge en presentation, ge ett bra första intryck och behöver inte skämmas medan du rotar omkring i väskan för att hitta rätt kontakt.

3-i-1 konverteraren är kompatibel med Intel Thunderbolt-porten på din dator och är enkel att installera utan behov av programvara eller drivrutiner.

MDP2VGDVHD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar
- Anslut din BYOD-bärbar dator/Ultrabook till en befintlig HDMI-, DVI- eller VGA-skärm på jobbet
- Anslut en DVI-, VGA- eller HDMI-skärm till din bärbara dator med Mini DisplayPort och använd den som en andra skärm

Funktioner

- Tre-i-en-adapter – mDP till VGA, mDP till HDMI och mDP till DVI
- Plug-and-play-installation

- Med stöd för videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Liten storlek
- Lätt design

Hårdvara


Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link HDMI - 1.4 VGA
Audio	Ja

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal analog upplösning	1920x1200/1080p
Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	5.1-surround-ljud (beroende på videokälla och mål) HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
-------------	------------------------------



Connector B	DVI-D (25-stifts)
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	HDMI (19-stifts)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Obs.	Endast en videoutgång stöds av videoadaptern i taget. Om fleraanslutningargörs, kommer endast en av utenheterna att fungera
	HDMI-porten är en passiv port. DVI-D-porten är en passiv port. VGA-porten är en aktiv port.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	10~85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	10.6 in [27.0 cm]
Produktbredd	1.8 in [45.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	2.0 oz [57.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]



Fraktvikt
(förpackning) 2.3 oz [66.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet Mini DisplayPort till HDMI-/VGA-/DVI-adapter
Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

