

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Productcode: MDP2VGDVHDW



De MDP2VGDVHDW Mini DisplayPort naar VGA-, DVI- of HDMI-converter is een 3-in-1 oplossing voor de aansluiting van een mDP-bron zoals een voor Thunderbolt™ geschikte MacBook Pro® / MacBook Air® op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm, waardoor compatibiliteit met bijna elk(e) scherm, tv of projector is gegarandeerd - een ideale plug & play-oplossing voor onderweg of BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

U kunt elke vergaderruimte binnenlopen en direct verbinding maken, zelfs als u niet weet welke aansluitpoorten beschikbaar zijn. De MDP2VGDVHDW maximaliseert de audio-/videoconnectiviteit van uw MacBook® dankzij drie verschillende uitgangspoorten, in één compacte adapter.

De 3-in-1 converter is compatibel met Intel® Thunderbolt, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort. Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200/1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op VGA, HDMI of DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De Mini DisplayPort converter heeft geen voedingsadapter nodig en zorgt voor maximale mobiliteit omdat het eenvoudig in uw laptop past dankzij zijn compacte en lichte design.

De MDP2VGDVHDW is slank en wit, past uitstekend bij uw MacBook® Pro of MacBook Air®, en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten

dat u tegenkomt

- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherf op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherf aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een secundair scherf

Eigenschappen

- 3-in-1 adapter - mDP naar: VGA, DVI, HDMI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play-installatie
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigfaal
- Compact
- Draagbaar en lichte constructie
- Slank en wit

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p



Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)
	VGA - No Audio Support
	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	<p>Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.</p> <p>De HDMI-poort is een passieve poort.
 De DVI-D-poort is een passieve poort.
 De VGA-poort is een actieve poort.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen



Kleur	Wit
Kabellengte	5.9 in [15 cm]
Lengte product	10.6 in [27 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	2.0 oz [57 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini-DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

