

A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Produkt ID: MDP2VGDVHDW



Omvandlaren MDP2VGDVHDW Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI-omvandlaren erbjuder en tre-i-ett-lösning för anslutning av en Mini DP-videokälla (till exempel någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) till en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm. Och säkerställer kompatibilitet med i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer, denna lätta adapter är den perfekta plug-and-play-lösningen på resor eller BYOD-applikationer (Bring Your Own Device (ta med din egen enhet)) på kontoret.

Du kan gå rätt in i vilket styrelserum som helst redo att koppla in dig, även om du inte vet vilken sorts portar som det finns. MDP2VGDVHDW maximerar din MacBooks® anslutningsmöjligheter genom att tillhandahålla tre olika utdataportar, i en enda kompakt adapter.

3-i-1-konverteraren är kompatibel med Intel® Thunderbolt vid anslutning direkt till en DisplayPort över Thunderbolt I/O-port. Dessutom, eftersom konverterarkabeln stödjer videoupplösningar upp till 1920x1200/1080p kan du konvertera en Mini DisplayPort-videokälla till VGA, HDMI eller DVI utan att tumma på videokvaliteten.

Mini DisplayPort-konverteraren behöver ingen strömadapter och maximerar bärbarheten genom att den lätt får plats i en datorväska tack vare dess lilla storlek och låga vikt.

MDP2VGDVHDW har en elegant vit design som ser snygg ut bredvid din MacBook® Pro eller MacBook Air® och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med dig adaptorn när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar
- Anslut din BYOD-bärbar dator/Ultrabook till en befintlig HDMI-, DVI- eller VGA-skärm på jobbet
- Anslut en DVI-, VGA- eller HDMI-skärm till din bärbara dator med Mini DisplayPort och använd den som en andra skärm

## Funktioner

- Tre-i-en-adapter - mDP till: VGA, DVI, HDMI
- Med stöd för videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p
- Plug-and-play-installation
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Liten storlek
- Bärbar, lätt konstruktion
- Elegant vit design

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

---

### Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal analog	1920x1200/1080p



upplösning	
Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	5.1-surround-ljud (beroende på videokälla och mål)  HDMI - 7.1 Channel Audio  VGA - No Audio Support

---

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)  VGA (15-stifts, High Density D-Sub)  DVI-D (25-stifts)

---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptorn. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.  HDMI-porten är en passiv port.  DVI-D-porten är en passiv port.   VGA-porten är en aktiv port.  Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
------	--

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	10~85 % RH

---

Utseende

Färg	Vit
Kabellängd	5.9 in [15 cm]



Produktlängd	10.6 in [27 cm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	2.0 oz [57 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort till HDMI-/VGA-/DVI-adapter Installationsguide
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

