

Câble d'Extension Mini DisplayPort de 91cm - Vidéo 4K x 2K - Câble d'Extension Mini DisplayPort Mâle vers Femelle - Câble d'Extension mDP 1.2 - Fonctionne avec Mini DP ou Thunderbolt 2 Mac/PC

N° de produit: MDPEXT3



Ce câble Mini DisplayPort™ 1.2 prolonge jusqu'à 91 cm la distance de connexion entre vos appareils Mini DP.

Le câble constitue la solution idéale pour mieux organiser vos périphériques. Il peut servir à connecter votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et d'autres appareils compatibles Mini DP à un écran LED de home cinéma d'Apple ou à un autre écran Mini DisplayPort.

Il suffit de brancher votre tablette ou votre ordinateur portable au câble d'extension à l'aide d'un câble Mini DisplayPort standard et de brancher le câble d'extension à votre écran Mini DP.

Ce câble prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4K x 2K (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Il prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour installer plusieurs écrans en série et offre un support audio en option.

Le MDPEXT3 bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (Apple) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prolongez la connexion entre votre Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac ou Mac Mini et votre écran à DEL de home cinéma d'Apple de 91cm

Spécifications techniques

- **CÂBLE EXTENSION MINI DISPLAYPORT:** 91 cm, Câble vidéo Mini DisplayPort v1.2 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), Bande passante 21.6 Gbps, HBR2, Audio 8Ch, Multi-Stream Transport (MST), Synchronisation GTC précise canaux audio & Stéréo 3D (2560x1600p 120Hz)
- **NOTE DE COMPATIBILITE :** Ce câble n'est pas un câble Thunderbolt et n'est pas compatible avec les périphériques TB tels que les docks, les écrans ou les boîtiers externes; Il peut cependant être utilisé pour connecter un PC portable TB 2 à un écran mDP
- **CONCEPTION FIABLE :** Les connecteurs ABS durables avec gaine et serre-câble en PVC flexible empêchent l'effilochage ou les dommages dus à la flexion ou à l'utilisation brutale; La sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI
- **FABRICATION DE QUALITÉ :** Fil 30AWG avec connecteurs plaqués or pour une intégrité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille de cuivre double face pour une meilleure qualité vidéo et audio ; le câble mDP est rétrocompatible avec le DP1.1
- **SPECS:** 91 cm | Noir | DP v1.2 | Mini DisplayPort Mâle vers Femelle | 30 AWG | Gaine PVC, Connecteur ABS | Blindage: Feuille d'aluminium tressée | Protocols: HBR 2, MST, GTC | Rétrocompatible DP1.1 | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	20
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [0.9 cm]
Poids du produit	1.2 oz [33.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Poids brut	1.5 oz [42.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort 1.2 de 91 cm - M/F
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis