

Cable de 91cm de Extensión Mini DisplayPort - de Video 4K x 2K - Mini DisplayPort Macho a Hembra - Cable Extensor mDP 1.2 - para Mac o PC MiniDP o Thunderbolt 2

ID del Producto: MDPEXT3



Este cable Mini DisplayPort™ 1.2 permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos Mini DP en hasta 91cm.

Este cable constituye la solución ideal para facilitar la ubicación de dispositivos periféricos y se puede utilizar para la conexión de su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y otros dispositivos equipados con mDP a una pantalla Apple LED Cinema u otros monitores Mini DisplayPort.

Solo tiene que conectar su tablet o computador portátil con el cable de extensión mediante un cable Mini DisplayPort estándar y conectar el cable de extensión a su monitor Mini DP.

Este cable admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDPEXT3 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: Los computadores portátiles y de escritorio más recientes (por ejemplo, de Apple) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con sus pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Amplía la distancia de conexión entre su Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac, o Mac Mini y el monitor LED Cinema Display de Apple en 91cm

Características

- Proporciona una clara señal de audio y video digital
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
- FABRICACIÓN DE CALIDAD: 30AWG y conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1
- APLICACIONES: Ideal para el trabajo en casa/oficina con portátiles (TB2/Mini-DP)/estaciones de trabajo profesionales con tarjetas gráficas FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510. Monitores/proyectores/pantallas UHD/4K. Portátiles Apple o Microsoft
- ESPECIFICACIONES: 91cm | Negro | DP v1.2 | Mini DisplayPort Macho a Hembra | 30 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de aluminio con trenzado | HBR 2, MST, GTC | Retrocompatible con DP1.1 | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	20
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	Mini DisplayPort (20 pines)

Características Físicas



Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9.0 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [33.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de Extensión de Video Mini DisplayPort 1.2 de 91 cm - M/H
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

