

1 m Mini DisplayPort-förlängningskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort förlängningssladd för hane till hona - mDP 1.2 Förlängningskabel - Fungerar med Mini DP eller Thunderbolt 2 Mac/PC

Produkt ID: MDPEXT3



This Mini DisplayPort™ 1.2 cable lets you extend the connection distance between your Mini DP devices by up to 3 feet.

The cable delivers the ideal solution for better placement of peripheral devices and can be used to connect your Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, and other mDP enabled devices to Apple's LED Cinema Display or other Mini DisplayPort monitor.

Simply connect your tablet or laptop to the extension cable using a standard Mini DisplayPort Cable and connect the extension cable to your Mini DP monitor.

The cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The MDPEXT3 is backed by StarTech.com's lifetime warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Please note: Newer laptop and desktop computers (e.g. Apple) come equipped with Thunderbolt™ ports only. Our Mini DisplayPort Cables can be connected to the Thunderbolt ports, enabling you to connect your Mini DP compatible displays.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Extend the connection distance between your Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac, or Mac Mini and Apple LED Cinema Display monitor, by 3 feet

## Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT-FÖRLÄNGNINGSKABEL:** 91 cm Mini DisplayPort v1.2-videokabel stöder 4K x 2K (3840x2400p 60 Hz), 21,6 Gbps bandbredd, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC för exakt timing av ljudkanal och 3D-stereo (2560x1600p 120 Hz)
- **PÅLITLIG DESIGN:** Mini DP-förlängningskabel har hållbara ABS-kontakter med flexibel PVC-dragavlastning och mantel förhindrar slitage eller skador på grund av böjning eller grov användning; Understruktur av metallkontakt ger EMI-skärmning; Fungerar med Thunderbolt 2-portar
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** Mini DisplayPort-förlängningssladd har 30AWG-kabel med guldpläterade kontakter för förbättrad signalintegritet och tillförlitlighet; mDP-förlängningskabel har överlägsen EMI-skärmning med aluminiumfolie och flätor ger video och ljud av högre kvalitet
- **ANVÄNDNING:** Perfekt för arbeten hemma/kontor/styrelserum/klassrum med bärbar dator (med TB2/Mini-DP-port)/professionella arbetsstationer med FirePro™ W9100/8100, grafikkort NVS 810/510; UHD/4K-skärm/projektor/skärm; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECIFIKATIONER:** 91 cm | Svart | DP v1.2 | Mini DisplayPort hane till hona | 30 AWG | PVC-kabelmantel, ABS-kontaktskal | Hölje: Aluminiumfolie med fläta | Protokoll: HBR 2, MST, GTC | Bakåtkompatibel med DP1.1 | Livstidsgaranti

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	20
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

---

### Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	Mini-DisplayPort (20-stifts)

---

### Utseende



Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktvikt	1.2 oz [33 g]

---

#### Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3 ft Mini DisplayPort 1.2 Video Extension Cable - M/F
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

