

Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m

ID prodotto: MDPHDDVIKIT



Questo kit per la connettività Mini DisplayPort offre tutto ciò che serve per collegare il computer Mini DisplayPort (mDP) al monitor DVI, a distanze fino a 1,8 m.

Il kit a due componenti comprende convertitore attivo mDP ad HDMI® (MDP2HD4KS) e cavo adattatore HDMI a DVI da 1,8 m (HDMIDVIMM6), utilizzabili congiuntamente per creare una connessione perfetta mDP a DVI. È l'accessorio perfetto per i dispositivi MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

A differenza degli adattatori video passivi, il convertitore Mini DisplayPort ad HDMI incluso in questo kit fornisce una conversione attiva utilizzabile con qualsiasi uscita Mini DisplayPort. È perfetto per i dispositivi che richiedono adattatori attivi, come la docking station Microsoft® Surface™ Pro, perché fornisce una connessione mDP a DVI attiva.

Questo kit a due componenti offre un modo facile per collegare i dispositivi mDP un monitor DVI, senza dover installare driver, e offre anche la possibilità di collegare invece un display HDMI, utilizzando un cavo HDMI (venduto separatamente).

Il convertitore mDP ad HDMI è compatibile anche con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

MDPHDDVIKIT è coperto da garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di creare una soluzione per postazioni di lavoro condivise, grazie alla possibilità di collegare MacBook, Surface Pro o Ultrabook™ mDP a un display DVI
- L'adattatore attivo mDP ad HDMI è trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD

Caratteristiche

- Gestione cavi versatile, con pratica soluzione a due componenti
- Un modo facile e comodo per collegare il computer mDP a un display DVI, senza necessità di software o driver
- **Il kit comprende:**
1 convertitore attivo mDP ad HDMI® (MDP2HD4KS)
1 cavo HDMI a DVI da 1,8 m (HDMIDVIMM6)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	Sì


Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Specifiche audio	DVI - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)
	DVI-D (19 pin)

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero
Lunghezza cavo	6.5 ft [2.0 m]
Lunghezza prodotto	6.5 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [40.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	6.5 oz [185.5 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.9 oz [195.3 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore mDP ad HDMI
	Cavo HDMI a DVI da 1,8 m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

