

Câble Mini DisplayPort de 1m - Vidéo Ultra HD 4K x 2K - Câble Mini DisplayPort 1.2 -
Câble Mini DP vers Mini DP pour Moniteur - Cordon Mini DisplayPort - Blanc

N° de produit: MDPMM1MW



Le câble Mini DisplayPort™ 1.2 MDPMM1MW blanc de 1 mètre comporte 2 connecteurs Mini DP mâles et représente une solution fiable pour le raccordement de tous les ordinateurs portables compatibles Mini DisplayPort (dont la gamme de produits Mac®) à un écran Mini DisplayPort.

Le câble mDP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDPMM1MW bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion de vos produits Mini DisplayPort à un écran compatible Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- **NOTE DE COMPATIBILITE** : Ce câble n'est pas un câble Thunderbolt et n'est pas compatible avec les périphériques TB tels que les docks, les écrans ou les boîtiers externes; Il peut cependant être utilisé pour connecter un PC portable TB2 à un moniteur mDP
- **CÂBLE MINI DP 1.2** : Câble mDP 1.2 de 1m prend en charge les formats 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport, GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : Les connecteurs ABS durables avec gaine et serre-câble en PVC flexible empêchent l'effilochage ou les dommages dus à la flexion ou à l'utilisation brutale; La sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Fil 30AWG avec connecteurs plaqués or pour une intégrité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille de cuivre double face pour une meilleure qualité vidéo et audio ; le câble mDP est rétrocompatible avec le DP1.1
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1m; Câble Mini DisplayPort blanc; DP v1.2; Cordon Mini-DP mâle vers Mini-DP mâle; 30 AWG; Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS; Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse; Protocoles : HBR 2, MST, GTC

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Performance

Résolutions numériques max.	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-----------------------------	------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.5 oz [43.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Poids brut	1.5 oz [43.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Mini DisplayPort 1.2 blanc 1 m - M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis