

2 m Mini DisplayPort-kabel - 4K x 2K Ultra HD-video - Mini DisplayPort 1.2-kabel - Mini DP till Mini DP-kabel för bildskärm - mDP-kabel fungerar med Thunderbolt 2-portar - Vit

Produkt ID: MDPMM2MW



Den 2 m långa vita Mini DisplayPort™ 1.2-kabeln MDPMM2MW med två Mini DP-hankontakter är en pålitlig lösning för att ansluta en bärbar dator med Mini DisplayPort (inklusive Mac®-familjen) till en Mini DisplayPort-utrustad bildskärm.

mDP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840x2160) vid 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) har endast Thunderbolt™-portar. Våra Mini DisplayPort-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portarna så att du kan ansluta dina Mini DP-kompatibla skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut dina Mini DisplayPort-produkter till en Mini DisplayPort-kompatibel skärm

Funktioner

- **KOMPATIBILITETSMEDDELANDE:** Detta är inte en Thunderbolt-kabel och är inte kompatibel med Thunderbolt-tillägg som dockningsstationer, bildskärmar eller externa inneslutningar. Den kan dock användas för att ansluta en bärbar dator med Thunderbolt 2 till en Mini-DisplayPort-skärm
- **MINI DISPLAYPORT 1.2-KABEL:** Denna 2 m Mini DisplayPort v1.2-kabel stöder 4K x 2K-video (3840x2400p 60 Hz), 21,6 Gbps bandbredd, HBR2, 8-kanals ljud, Multi-Stream Transport (MST), GTC för exakt timing av ljudkanal och 3D-stereo (2560x1600p 120 Hz)
- **PÅLITLIG DESIGN:** Slitstarka ABS-kontakter med flexibel PVC-dragavlastning och mantel förhindrar slitage och skador på grund av böjning eller grov användning. Understruktur av metallkontakt ger EMI-skärmning
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 30AWG-kabel med guldpläterade kontakter för förbättrad signalintegritet och tillförlitlighet; Överlägsen EMI-skärmning med dubbelsidig kopparfolie ger högre kvalitet på video och ljud; mDP-kabel är bakåtkompatibel med DP1.1
- **SPECIFIKATIONER:** 2 meter. Vit Mini DP-kabel. DisplayPort v1.2. mDP-han- till mDP-hankabel. 30 AWG. PVC-mantel, ABS-kontakthölje. Skärmning: Al-Mylarfolie med flätning, protokoll: HBR2, MST, GTC. Livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Prestanda

Maximal digital upplösning	4k x 2k (3840 x 2160) vid 60 Hz
----------------------------	---------------------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Vit
Tråddimension	32 AWG

Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.4 in [1.0 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	2.2 oz [61.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 oz [70.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m vit Mini DisplayPort 1.2-kabel - M/M
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.