

Cable de 3m Mini DisplayPort - Vídeo 4K x 2K Ultra HD - Cable Mini DisplayPort 1.2 - Cable para Monitor Mini DP a Mini DP - Macho - Blanco

ID del Producto: MDPMM3MW



El cable Mini DisplayPort® de 3 metros (blanco), MDPMM3MW dispone de 2 conectores Mini DisplayPort (macho) que proporcionan una solución confiable para conectar una laptop equipada con Mini DisplayPort (incluyendo la familia de productos Mac®) a un monitor con capacidad Mini DisplayPort.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite conectar sus productos Mini DisplayPort® a una pantalla compatible con Mini DisplayPort

## Características

- **NOTA DE COMPATIBILIDAD:** No es un cable Thunderbolt y no es compatible con periféricos Thunderbolt como docking stations, pantallas o carcasas externas - Puede utilizarse para conectar un portátil Thunderbolt 2 a un monitor Mini-DisplayPort

- **CABLE MINI DISPLAYPORT 1.2:** Compatible con Vídeo 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), ancho de banda de 21,6 Gbps, HBR2, audio de 8 canales, MST, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS duraderos con cubierta y alivio de tensión de PVC flexible evitan que se deshilachen o dañen debido a la flexión o al uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 30AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor calidad - Retrocompatible con DP1.1
- **ESPECIFICACIONES:** 3 metros - Blanco - DisplayPort v1.2 - Cable Mini-DP Macho a Mini-DP Macho - 30 AWG - Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS - Blindaje: Lámina de Al-Mylar trenzado - Protocolos: HBR 2, MST, GTC - Garantía de por vida

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Blanco
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	3.6 oz [102.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Mini DisplayPort Blanco 3 m – M/M
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.