Câble Mini DisplayPort de 3m - Vidéo Ultra HD 4K x 2K - Câble Mini DisplayPort 1.2 - Câble Mini DP vers Mini DP pour Moniteur - Cordon Mini DisplayPort - Blanc

Nº de produit: MDPMM3MW

Le câble Mini DisplayPort® (blanc) de 3 mètres MDPMM3MW comporte 2 connecteurs Mini DisplayPort (mâles) et représente une solution fiable pour le raccordement de tous les ordinateurs portables compatibles Mini DisplayPort (dont la gamme de produits Mac®) à un écran Mini DisplayPort.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connexion de vos produits Mini DisplayPort® à un écran compatible Mini DisplayPort

Spécifications techniques

• NOTE DE COMPATIBILITE : Ce câble n'est pas un câble Thunderbolt et n'est pas compatible avec les périphériques TB tels que les docks, les écrans ou les boîtiers externes; Il peut cependant être utilisé pour connecter un PC portable TB2 à un moniteur mDP

• CÂBLE MINI-DP 1.2 : Ce câble DP 1.2 de 3m prend en charge 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de bande passante, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• CONCEPTION FIABLE : Les connecteurs ABS durables avec gaine et serre-câble en PVC flexible empêchent l'effilochage ou les dommages dus à la flexion ou à l'utilisation brutale; La sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI

• FABRICATION DE QUALITÉ : Fil 30AWG avec connecteurs plaqués or pour une intégrité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille de cuivre double face pour une meilleure qualité vidéo et audio ; le câble mDP est rétrocompatible avec le DP1.1

• CARACTÉRISTIQUES : 3m | Câble Mini DisplayPort blanc | DP v1.2 | Cordon Mini-DP vers Mini-DP M/M | 30 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Or
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Blanc
	Calibre du fil	32 AWG
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	0.4 in [1.0 cm]

	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
	Poids du produit	3.6 oz [102.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.8 in [2.0 cm]
	Poids brut	3.6 oz [102.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble Mini DisplayPort blanc 3 m - M/M

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis