

Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

ID del Producto: MDPVGDVHD4K



Este adaptador de viaje 3 en 1 constituye una solución portátil para conectar su computador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla VGA, DVI o HDMI®.

El adaptador tiene certificación VESA, a fin de garantizar la compatibilidad con su computador equipado con mDP.

Este adaptador de viaje está fabricado con una resistente caja de aluminio e incluye un cable Mini DisplayPort de color blanco puro. Además de que el adaptador tiene un magnífico aspecto y funciona a la perfección con cualquier dispositivo mDP, está diseñado para armonizar totalmente con su MacBook Air o MacBook Pro.

En lugar de llevar la bolsa de transporte de su computador portátil llena de diferentes conversores para diferentes pantallas, este adaptador 3 en 1 le ofrece todas las salidas de video que necesita. Con salidas VGA, DVI y HDMI, este adaptador le permite conectar el puerto Mini DisplayPort de su computador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o aula, lo cual evita las molestias de llevar un adaptador por separado para cada tipo de pantalla.

Gracias al soporte para diferentes salidas de video y a su peso ligero y diseño que ocupa poco espacio, este adaptador resulta una solución plug-and-play ideal para usuarios que viajan/se desplazan o en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en oficinas.

El adaptador incluye una pieza de sujeción magnética integrada, para la gestión de los cables. El imán le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar el rápido y seguro almacenamiento del dispositivo al viajar/desplazarse, lo cual garantiza que el adaptador se lleve sin problemas en su bolsa de transporte.

La salida HDMI de este adaptador es compatible con las resoluciones Ultra HD 4K, la cual ofrece cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. La salida HDMI

también es retrocompatible con resoluciones más bajas, como 1080p y 720p, así que el adaptador también se ajusta de forma ideal a su equipo de generación anterior. Las salidas VGA y DVI también son compatibles con resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200, lo cual permite disfrutar de excelente calidad de imágenes de video.

El adaptador es compatible con los dispositivos mDP Intel® Thunderbolt™ con capacidad de señal de salida DisplayPort.

El modelo MDPVGDVHD4K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook Pro o MacBook Air a una pantalla VGA, DVI o HDMI de la oficina
- Conecte una pantalla VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario

Características

- Adaptador 3 en 1: mDP a VGA, mDP a HDMI y mDP a DVI
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado
- Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
- Compatible con dispositivos mDP Intel® Thunderbolt™ con capacidad de señal de salida DisplayPort
- Certificación VESA
- Instalación plug-and-play
- Formato compacto
- Diseño de peso ligero

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160
Resoluciones Admitidas	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
MTBF	1,133,293 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	El puerto HDMI es un puerto pasivo. El DVI-D es un puerto pasivo. El puerto VGA es un puerto activo.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR de 40% a 50%

Características Físicas

Color	Plata
Color Acentuado	Blanco
Longitud del Cable	4.3 in [110 mm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.3 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	4.3 oz [121.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.4 oz [182.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - adaptador A/V de viaje

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.