

## Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

N° de produit: MDPVGDVHD4K



Cet adaptateur de voyage 3 en 1 offre une solution portable pour connecter votre ordinateur Mini DisplayPort à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

L'adaptateur est certifié VESA pour assurer la compatibilité avec votre ordinateur Mini DP.

Cet adaptateur de voyage possède un boîtier robuste en aluminium et un câble Mini DisplayPort blanc pur intégré. Outre son excellente allure, l'adaptateur fonctionne parfaitement avec tout appareil Mini DP et s'adapte harmonieusement à votre MacBook Air ou MacBook Pro.

Inutile de remplir votre sac d'ordinateur avec des convertisseurs multiples pour vos différents écrans, cet adaptateur 3 en 1 vous procurera toutes les sorties vidéo dont vous aurez besoin. Avec des sorties VGA, DVI et HDMI, cet adaptateur permet de connecter le port Mini DisplayPort de votre ordinateur à un écran de salle de classe ou de conférence, sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact, léger et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil) ou de voyage.

L'adaptateur présente un dispositif magnétique de fixation intégré pour la gestion des câbles. L'aimant permet de maintenir le câble intégré en place pour un stockage rapide et sécurisé pendant votre voyage, tandis que l'adaptateur sera soigneusement rangé dans votre sac de voyage.

La sortie HDMI de cet adaptateur prend en charge les résolutions Ultra HD 4K tout en fournissant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie HDMI est également rétrocompatible avec les résolutions plus basses, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution maximale haute définition pouvant atteindre jusqu'à 1920 x

1200, vous permettant de jouir d'une qualité vidéo excellente.

L'adaptateur de voyage est compatible avec les périphériques Thunderbolt™ Intel® Mini DP pouvant émettre un signal DisplayPort.

Le modèle MDPVGDVHD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre MacBook Pro ou MacBook Air BYOD à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail
- Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

### Spécifications techniques

- Adaptateur 3 en 1 - Mini DP vers VGA, Mini DP vers DVI et Mini DP vers HDMI
- Qualité d'image remarquable prenant en charge UHD 4K
- Installation plug-and-play
- Compatible avec les périphériques Thunderbolt™ Intel® Mini DP pouvant émettre un signal DisplayPort
- Conception compacte
- Conception légère
- Portabilité maximale avec le gestionnaire magnétique de câble intégré
- Certifié VESA

---

#### Matériel

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV	HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA
Prise en charge audio	Oui

---

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200
Résolutions numériques max.	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Sortie HDMI - Son surround 7.1 DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
MTBF	1,133,293 heures

---

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches) VGA (15 broches , D-Sub haute densité)



DVI-D (25 broches)

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Remarque	Le port HDMI est un port passif.
	Le port DVI-D est un port passif.
	Le port VGA est un port actif.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 40 %-50 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Argent
Couleur des détails	Blanc
Longueur de câble	4.3 in [11 cm]
Longueur du produit	4.1 in [10.3 cm]
Largeur du produit	2.2 in [55 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	4.3 oz [121 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]

Poids brut 6.3 oz [179 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur de voyage A/V

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

