

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

ID prodotto: MDPVGDVHD4K



Adattatore da viaggio 3 in 1 portatile per il collegamento di un computer dotato di Mini DisplayPort® a un display VGA, DVI o HDMI®.

L'adattatore è dotato di certificazione VESA per la compatibilità con i computer dotati di mDP.

Adattatore da viaggio con custodia in alluminio robusta dotato di cavo integrato Mini DisplayPort bianco. Anche se l'adattatore è compatibile e si intona con qualsiasi dispositivo mDP, è progettato per l'utilizzo con MacBook Air o MacBook Pro.

Invece di riempire la borsa del laptop con un convertitore per ogni display, questo adattatore 3 in 1 offre tutte le uscite video necessarie. Grazie al supporto degli output VGA, DVI e HDMI, questo adattatore consente di collegare la porta Mini DisplayPort di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) di ufficio.

L'adattatore è dotato di fissacavi magnetico integrato per la gestione del cablaggio. Il magnete favorisce il corretto posizionamento del cavo breakout, per la conservazione sicura, ordinata e rapida in valigia.

L'uscita HDMI di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d'immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita HDMI è anche retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort.

MDPVGDVHD4K è dotato della garanzia di 3 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Consente di collegare un MacBook Pro o MacBook Air BYOD a un display HDMI, VGA o VDI sul posto di lavoro
- Consente di collegare un display VGA, DVI o HDMI a un laptop dotato di Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

- Adattatore 3 in 1 - da mDP a VGA, da mDP a DVI e da mDP a HDMI
- Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato
- Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
- Compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort
- Certificazione VESA
- Installazione Plug-and-Play
- Compatto
- Design leggero

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4

VGA

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio

Sì

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160
Risoluzioni supportate	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Uscita HDMI con audio surround 7.1
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
MTBF	1,133,293 ore

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	<p>La porta HDMI è una porta di tipo passivo.</p> <p>La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.</p> <p>La porta VGA è una porta di tipo attivo.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	40%-50%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Variante colore	Bianco
Lunghezza cavo	4.3 in [11 cm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.3 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [55.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	4.3 oz [121.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.3 oz [179.0 g]



Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

adattatore A/V da viaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

