

## Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Productcode: MDPVGDVHD4K



Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.

De adapter is VESA-gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met uw mDP-computer.

Deze reisadapter is voorzien van een stevige aluminiumbehuizing en heeft een geïntegreerde puur witte Mini DisplayPort-kabel. Naast dat de adapter er goed uitziet en goed werkt met elk mDP-apparaat, is het design van deze adapter speciaal ontworpen voor uw MacBook Air of MacBook Pro.

In plaats van uw laptoptas te vullen met verschillende converters voor verschillende schermen, biedt deze 3-in-1 adapter alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u met deze adapter de Mini DisplayPort-poort van uw laptop aansluiten op elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtypetype een aparte adapter hoeft mee te nemen.

Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een lichtgewicht, compact design is deze adapter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

De adapter heeft een geïntegreerde magnetische bevestiging voor kabelbeheer. De magneet geleidt de breakout-kabel naar zijn plaats voor snelle en veilige opslag tijdens reizen, waardoor de adapter netjes in uw reistas wordt bewaard.

De HDMI-uitgang van deze adapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

De reisadapter is compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output

van een DisplayPort-signaal

De MDPVGDVHD4K wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op vrijwel elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD MacBook Pro of MacBook Air aan op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm op het werk
- Sluit een VGA-, DVI- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, en gebruik dit als een tweede scherm

### Eigenschappen

- 3-in-1-adapter - mDP naar VGA, mDP naar DVI en mDP naar HDMI
- Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K
- Compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-signaal
- VESA gecertificeerd
- Plug & play installatie
- Compact
- Lichtgewicht

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	VGA

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Ja

---

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160
Ondersteunde resoluties	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI-uitgang - 7.1 surround sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support
Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
MTBF	1,133,293 uren

---

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	DVI-D (25-polig)

---



Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De HDMI-poort is een passieve poort.  De DVI-D-poort is een passieve poort.   De VGA-poort is een actieve poort.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	40%-50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Accentkleur	Wit
Kabellengte	4.3 in [11 cm]
Lengte product	4.1 in [10.3 cm]
Breedte product	2.2 in [55.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	4.3 oz [121.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 oz [179.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	A/V-reisadapter
-------------	-----------------



---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

