

A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Produkt ID: MDPVGDVHD4K



Denna 4-i-1 reseadapter är en bärbar lösning för att ansluta din Mini DisplayPort-dator till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Adapter är VESA-certifierad för att garantera kompatibilitet med din mDP-dator.

Denna reseadapter har tillverkats med ett tåligt aluminiumhölje och har en vit inbyggd Mini DisplayPort-kabel. Adaptern ser fantastisk ut, fungerar väl med alla mDP-enheter och är designad att sömlöst matcha din MacBook Air eller MacBook Pro.

Istället för att fylla din datorväska med olika konverterare för olika skärmar ger denna 3-i-1 adapter dig alla videoutgångar du behöver. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar låter denna adapter dig ansluta från din bärbara dators Mini DisplayPort-port till en skärm i styrelserummet eller klassrummet, utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.

Med stöd för flera videoutgångar och en lätt och liten storlek, är denna adapter den idealiska plug-and-play-lösningen för resor eller BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern har ett inbyggt magnetiskt fäste för kabelhantering. Magneten hjälper till med att vägleda breakout-kabeln för snabb och säker förvaring vid resor och ser till att adaptern förvaras prydligt i resväskan.

HDMI-utgången på denna adapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. HDMI-utgången är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar, som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och DVI-utgångarna stöder även en maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande kan njuta av utmärkt videokvalitet.

Reseadaptern är kompatibel med mDP Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal.

MDPVGDVHD4K täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar som du hittar
- Anslut din BYOD MacBook Pro eller MacBook Air till en tilldelad VGA-, DVI-, eller HDMI-skärm på jobbet
- Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din bärbara Mini DisplayPort dator och använd den som en sekundär monitor

Funktioner

- 3-i-1-adapter - mDP till VGA, mDP till DVI och mDP till HDMI
- Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
- Kompatibel med mDP Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- VESA-certifierad
- Plug-and-play-installation
- Liten storlek
- Lätt design

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
	VGA
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Ja

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal analog upplösning	1920 x 1200
Maximal digital upplösning	3840 x 2160
Stödda upplösningar	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI-utgång - 7.1 surroundljud DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptorn. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,133,293 timmar

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts) VGA (15-stifts, High Density D-Sub) DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. HDMI-porten är en passiv port.
 DVI-D-porten är

en passiv port.
 VGA-porten är en aktiv port.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	40%-50%RH

Utseende

Färg	Silver
Detaljfärg	Vit
Kabellängd	4.3 in [11 cm]
Produktlängd	4.1 in [10.3 cm]
Produktbredd	2.2 in [55.0 mm]
Produkthöjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	4.3 oz [121.0 g]

Förpackning

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.3 oz [179.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	A/V-reseadapter
-----------------	-----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

