

3 m passieve 11-polige micro USB-naar-HDMI MHL-kabel voor Samsung

Productcode: MHD11PMM3M



Met de MHD11PMM3M 3 m lange, passieve Micro USB-naar-HDMI-kabel kunt u voor MHL geschikte Samsung smartphone (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) of tablet (Galaxy Tab® Pro 8.4 en 10.1) aansluiten op uw voor MHL geschikte HDTV-scherm, -monitor of -projector.

Deze duurzame kabel vormt een eenvoudige plug & play-oplossing voor het bekijken van inhoud (bijv. foto's, audio en video) vanaf uw Samsung mobiele apparaat op een groot scherm en home entertainment systeem.

Deze hoogwaardige en comfortabele 11-polige MHL-kabel ondersteunt niet alleen een videoresolutie van 1080p en een 7.1-kanaals digitale audio-uitvoer, maar laadt in de MHL-modus en aangesloten op een voor MHL geschikt scherm tegelijkertijd uw mobiele apparaat op.

De MHD11PMM3M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

NB: Omdat dit een passieve kabel is, moet zowel uw mobiele apparaat als uw HDTV-scherm, -monitor of -projector etc. voor MHL geschikt zijn. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw apparaten of ga naar de MHL consortium website voor een lijst met MHL-producten. Dit product werkt niet met apparaten met een 5-polige MHL-connector, zoals de Samsung S2.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw voor Mobile High-Definition Link (MHL™) geschikte 11-polige Samsung-apparaat (S3, S4, S5, Note 2, Note 3) aan op een voor MHL geschikte televisie, monitor of projector via HDMI

- Geef video weer met audio-ondersteuning, of deel foto's op een volledig voor HDMI en voor MHL geschikt scherm
- Laad uw 11-polige micro USB mobiele apparaat op, terwijl u aangesloten bent op een voor MHL geschikt scherm

Eigenschappen

- 1080p videoweergave
- Ondersteuning voor digitale audio
- Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat
- Aluminium-Mylar folie met gevlochten afscherming

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3 m]
Breedte product	0.7 in [17 mm]

Hoogte product	0.3 in [7 mm]
Gewicht product	3.1 oz [87 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [18 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [96 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 m passieve 11-polige micro USB-naar-HDMI® MHL™-kabel
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

