

Samsung Galaxy MHL adapter / converter - 11-polige micro USB naar HDMI

Productcode: MHD2HDF11



De MHD2HDF11 Samsung Galaxy MHL™-adapter is een actieve micro USB naar HDMI® videoadapter waarmee u een Samsung Galaxy 11-polige, voor MHL 2.0 geschikte smartphone of tablet (S3, S4, S5, Note 2, Note 3 of toekomstige 11-polige MHL-apparaten) kunt aansluiten op een niet voor MHL geschikte HDTV, scherm of projector via HDMI.

De adapter vergemakkelijkt de aansluiting van uw voor MHL 2.0 geschikte smartphone op een groot scherm en het delen van uw foto's, video (met ondersteunende audio) en andere op uw mobiele apparaat opgeslagen inhoud op een groot scherm. Voor extra comfort ondersteunt het mobiele adapterapparaat RCP (Remote Control Protocol), waarmee u de afstandsbediening van uw tv kunt gebruiken voor de bediening van uw smartphone, bij tv's die zijn uitgerust met CEC of Anynet+.

Voor maximale video- en audiokwaliteit ondersteunt deze 11-polige MHL HDMI-adapter een uitgangsvermogen van 1080p en 7.1-kanaals digitale audio, waardoor de multimedia-ervaring wordt geoptimaliseerd.

Deze compacte, actieve adapter heeft een micro USB-poort aan de zijkant voor het gemakkelijk gelijktijdig laden van uw aangesloten mobiele apparaat, zodat het altijd gebruiksklaar is.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw mobiele apparaat met Mobile High-Definition Link (MHL™) aan op een tv-toestel, monitor of projector via HDMI

- Bekijk video met bijbehorende audio or foto's op een groot beeldscherm via HDMI

Eigenschappen

- 1080p videoweergave
- Ondersteuning voor digitale audio
- Gelijktijdig opladen van een mobiel apparaat wanneer het is aangesloten via een (niet meegeleverde) Micro USB-kabel
- RCP (Remote Control Protocol) voor de bediening van uw tv met uw mobiele apparaat op HDTV's die CEC of Anynet TV ondersteunen
- Compact en makkelijk te vervoeren
- Werkt met MHL 2.0 apparaten (Samsung S3, S4, S5, Note 2, Note 3 en toekomstige MHL 11-polige apparaten)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Micro USB (MHL)
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	Geschikt voor MHL 2.0
Chipsetcode	Silicon Image - SiI9292CNUC

Prestaties

Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]
Maximale digitale resoluties	1080p
Audiospecificaties	192 KHz 7.1-kanaals surround

Connector(en)

Connector A	MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link)
-------------	--

Connector B	HDMI (19-polig)
	USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (4°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.1 in [18 cm]
Breedte product	1.0 in [25 mm]
Hoogte product	0.4 in [11 mm]
Gewicht product	0.6 oz [17 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	3.2 in [81 mm]
Package Height	0.9 in [22 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	MHL™ naar HDMI® Adapter
-------------	-------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

