

Módulo de Audio / Vídeo para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas - Caja de Conexiones para Mesa de Conferencias

ID del Producto: MOD4AVHD



Agregue práctica conectividad de audio/vídeo y acceso a red en su sala de juntas, aula o espacio concurrido. Este módulo de audio/vídeo facilita la conexión de ordenadores portátiles equipados con HDMI, DisplayPort y VGA a la pantalla HDMI de su sala.

Los entornos modernos de oficinas necesitan tecnología de apoyo más que nunca, para mantener ordenadores portátiles, smartphones y tablets conectados. Durante reuniones, conferencias y charlas es posible que tenga que presentar contenido desde su ordenador portátil en una pantalla o a través de un proyector.


Este módulo A/V simplifica la conectividad y la colaboración, gracias a la conmutación y conversión automáticas. Le permite conectar su ordenador portátil equipado con HDMI, DisplayPort o VGA a un proyector o una pantalla HDMI compartida, sin tener que seleccionar menús y opciones de entrada. Además, el módulo cambia automáticamente a las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido. La instalación del módulo es sencilla, solo se requiere un cable HDMI entre el módulo y la pantalla.

La conectividad arquitectónica se está convirtiendo rápidamente en tendencia para salas de juntas y espacios concurridos. Este módulo A/V de StarTech.com le permite:

- Ajustar de forma personalizada la conectividad A/V, según sus requisitos específicos de espacio
- Instale en ubicaciones de fácil acceso

Puede instalar este módulo A/V como solución autónoma, mediante el soporte de montaje para mesa incluido. O puede instalarlo como accesorio de una caja de conectividad para mesa de sala de conferencias monomódulo (BEZ4MOD) o doble módulo (BOX4MODULE) de StarTech.com (se adquieren por separado).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Agregue versatilidad de conectividad A/V a las cajas BOX4MODULE o BEZ4MOD
- Simplifique la conectividad entre su ordenador portátil y una pantalla
- Ideal para salas de juntas, aulas de clase y espacios concurridos
- Instálela como una solución autónoma en un banco de trabajo o un podio
- Conecte un sistema de llamadas de conferencia por IP a través de una red LAN

Características

- Simplifique la conectividad de audio/vídeo en su sala de juntas, aula o área de colaboración
- Agregue compatibilidad a ordenadores portátiles equipados con HDMI®, DisplayPort™ y VGA, así como con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- El módulo A/V transmite automáticamente las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido
- Evite las molestias de tener que seleccionar menús y valores de entrada, ya que este módulo convierte el vídeo de salida de su ordenador portátil en HDMI, para simplificar la conectividad de vídeo
- Utilícelo como solución autónoma o en combinación con un gabinete de conectividad de StarTech.com, ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo

Entrada A/V	VGA
	Entrada de audio de 3,5mm
	HDMI
	DisplayPort
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176
	Chrontel - CH7035
	Explore Micro - EP9442U
	TI - TS3DV642

Rendimiento

Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K) a 30Hz (10,6m) 1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (15,2m)
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
	1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Relación de Aspecto	16:9
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)		
Conector A	2 - HDMI (19 pines)	
	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)	
	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)	
	1 - RJ-45	
	2 - DisplayPort (20 pines)	
Conector B	1 - HDMI (19 pines)	
	1 - RJ-45	
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)	
Software		
Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores	
Observaciones / Requisitos		
Nota	VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo	
Indicadores		
Indicadores LED	1 - Alimentación	
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido	
Tensión de Entrada	100 - 240 AC	
Corriente de Entrada	0.4 A	
Tensión de Salida	5 DC	
Alimentación de Salida	2 A	
Polaridad Central	Positivo	

Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	10

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	10% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	4.2 in [10.7 cm]
Altura del Producto	2.4 in [6.1 cm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.4 cm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Altura de la Caja	8.2 in [20.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 lb [1.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Módulo A/V
	1 - Adaptador universal de alimentación
	3 - clavijas de alimentación (NA, UE, RU)

1 - Soporte de Montaje

4 - Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)

8 - Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")

1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.