Módulo de A/V para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia con HDMI por CAT5e/CAT6 - Módulo para Grommet Eléctrico

ID del Producto: MOD4AVHDBT

Agregue práctica conectividad de audio/vídeo y acceso a la red en su sala de juntas, aula o espacio re reuniones. Este módulo de audio/vídeo para conectividad con una mesa de conferencias facilita la conexión de ordenadores portátiles equipados con HDMI, DisplayPort y VGA a una pantalla o proyector HDMI.

Los entornos modernos de oficinas necesitan tecnología de apoyo más que nunca, para mantener ordenadores portátiles, smartphones y tablets conectados.El módulo de vídeo para salas de juntas simplifica la conectividad y la colaboración. Le permite presentar contenido de su ordenador portátil en una pantalla HDMI, sin tener que hacer selecciones de menú y valores de entrada. Además, cambia automáticamente a las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido.

El módulo con certificado HDBaseT tiene dos salidas de vídeo, una para una pantalla cercana y otra para la conexión con una pantalla a hasta 70m de distancia. Cualquier pantalla HDMI es compatible con HDBaseT, mediante el receptor HDBaseT STHDBTRX de StarTech.com (se adquiere por separado).

La conectividad arquitectónica se está convirtiendo rápidamente en tendencia a la hora de diseñar espacios de reunión. Este módulo A/V de StarTech.com le permite:

• Ajustar de forma personalizada la conectividad A/V, según sus requisitos específicos de espacio

• Instalación posible en entornos de fácil acceso

Puede instalar el módulo como solución autónoma mediante el soporte de montaje para mesa proporcionado. O puede instalarlo como accesorio de una caja de conectividad módulo único (BEZ4MOD) o módulo doble (BOX4MODULE) de StarTech.com (se adquieren por separado).

El modelo MOD4AVHDBT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Agregue versatilidad de conectividad A/V a las cajas BOX4MODULE o BEZ4MOD

• Simplifique la conectividad entre su ordenador portátil y una pantalla

• Ideal para salas de reuniones, aulas de clases, espacios de reuniones y auditorios

• Instálela como una solución autónoma en un banco de trabajo o un podio

Características

• Simplifique la conectividad de audio/vídeo en su sala de juntas, aula o área de colaboración

• Presente contenido de su ordenador portátil en una pantalla HDMI cercana y extienda la señal HDMI a hasta 70m de distancia

• El módulo A/V transmite automáticamente las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido

• Evite las molestias de tener que seleccionar menús y valores de entrada, ya que este módulo convierte el vídeo de salida de su ordenador portátil en HDMI, para fácil conectividad

• Utilícelo como solución autónoma o en combinación con una caja de conectividad de StarTech.com, ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	VGA

		Entrada de audio de 3,5mm
		HDMI
		DisplayPort
	Salida A/V	HDMI
		HDBaseT
	Cableado	UTP Cat 5e o superior
	Soporte de Audio	Sí
	USB 3.0 Pass Through	No
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176
		Valens - VS010
		Chrontel - CH7035
		Explore Micro - EP9442U
		TI - TS3DV642
Rendimiento		
	Video Revision	HDMI 1.4
		DisplayPort 1.2
	Distancia Máxima	70m [230ft]
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K) a 30Hz (10,6m - salida HDMI) 1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (15,2m - salida HDMI) 3840x2160 (4K) a 30Hz (35m - salida HDBaseT) 1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (70m - salida HdBaseT)
	Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)

		1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
	Relación de Aspecto	16:9
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conector A	2 - HDMI (19 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		2 - RJ-45
		1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
		1 - RJ-45
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - DisplayPort (20 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos		
	Nota	VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido

	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.4 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	10
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	10% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Producto	4.2 in [10.7 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [6.7 cm]
	Altura del Producto	2.4 in [6.1 cm]
	Peso del Producto	6.9 oz [195.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
	Altura de la Caja	8.3 in [21.0 cm]

	Peso (de la Caja) del Envío	7.1 oz [200.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Módulo A/V Grommet
		1 - Adaptador universal de alimentación
		3 - clavijas de alimentación (NA, UE, RU)
		1 - Soporte de Montaje
		4 - Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
		8 - Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
		1 - Guía rápida de inicio
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.